


MODELO 3SW

CARRETEL COM ARMÁRIO E BRAÇO BASCULANTE PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA



O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3SW

Carretel equipado com válvula manual. O enrolador é montado num braço basculante que abre 180° com passagens de água interiores para que possa ser utilizado em qualquer direcção. Pode ser removido facilmente durante a instalação para facilitar a montagem.

Ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 3SW	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
3SW / 230	20		795 x 795 x 230	555059
3SW / 230	25		795 x 795 x 230	555060
3SW / 230	30		795 x 795 x 230	555061
3SW / 285		20	795 x 795 x 285	555062
3SW / 285		25	795 x 795 x 285	555063
3SW / 285		30	795 x 795 x 285	555064
Aro de remate para encastrar o carretel			795 x 795	555204

O Modelo 3SW inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Braço basculante com passagens de água
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Cor do armário ☐ RAL 3001 (Vermelho) ☐ RAL _____ (Cor à escolha) ☐ Porta com vidro	Porta com botoneira de alarme ☐ 90x90 ☐ 130x130	Localização da dobradiça ☐ À esquerda	Mangueira ☐ Vermelha ☐ Revestimento têxtil
		Aro de remate para encastrar ☐	

